

**DC. T 070202, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 340 m/min
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Clase	CA115P

Rompevirutas	HQ
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado