

**DCMT 070202, Clase: CA115P**

Datos de pedido

Número de pedido	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA115P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado