

**DCMT 11T308, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA115P
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Rompevirutas	HQ
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T308
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado