

**DC. T 11T304, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA115P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 340 m/min
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	GK

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado