

Garant

Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/06 mm



Datos de pedido

Número de pedido	251904 25/06
GTIN	4045197651112
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 2525X06

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0604..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 30 mm

Longitud total L: 101,5 mm

Calzo: 259031 9

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 4
Resorte	259046 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	6 mm

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	PWLNRL/L 2525X06
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Palanca articulada	259015 6
Calzo	259031 9
Longitud total L	101,5 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 9	259031 9
Tornillo para palanca articulada Tipo 4	259018 4
Palanca articulada Tipo 6	259015 6
Resorte Tipo 2	259046 2
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500