

Garant**CC. T 120408, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120408 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Aplicación principal	P

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado