

HOLEX®
DNMG 150608 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150608 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Aplicación principal	P
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro