

**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	M
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado