

Garant**CC. T 120404, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7020
GTIN	4045197698872
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min

Rompevirutas	SM
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado