


**Garant****CC. T 09T304, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260150 HU7310 |
| GTIN              | 4045197668059 |
| Clase de artículo | 21G           |

## Descripción

### Descripción técnica

|   |                    |
|---|--------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 350 - 600 m/min    |
| Rompevirutas                                  | AM                 |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,1 - 4 mm         |
| Aplicación principal                          | N                  |
| Avance $f$                                    | 0,05 - 0,5 mm/rev, |
| Condición de corte                            | continuo           |
| Radio angular                                 | 0,4 mm             |
| Clase   | HU7310             |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Material de corte                             | MD                 |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Recubrimiento                | Sin revestimiento               |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304                     |
| Número de cambios/cortes     | 2                               |
| Tolerancia                   | G                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |