

**Garant****Fresa de avance elevado GARANT Softcut HSI, con perforación, ØD/cantidad de filos Z: 52/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214848 52/4
GTIN	4067263117247
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Las plaquitas de corte se fijan a 15° en la herramienta portadora.

**Aplicación:**

Seleccione el valor  $f_z$  de 0,8 mm.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Serie	Softcut®
Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3Nm)
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	2,8 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	27 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,25 mm
Número de filos Z	4
$\varnothing$ de corte $D_c$	52 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	80,5 mm
$\varnothing D_3$	29,4 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	102,3 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	15 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP