

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete QT eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

### Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

### Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2025X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 91 mm

Calzo: 259031 19

## Descripción técnica

Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
-----------------------------------	-------

Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	259025 1
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Código ISO Soporte	DWLN/R/L 2025X08
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Calzo	259031 19
Brida	259038 9
Longitud total L	91 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Calzo	259218
Calzo Tipo 11	259031 11
Calzo	259214
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 9	259038 9
Tornillo para calzo	259167
Brida de sujeción	259353

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500

Calzo Tipo 19

259031 19