

## Lijadora excéntrica neumática, Tipo: R036CC1HL



### Datos de pedido

Número de pedido	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Clase de artículo	03I

### Descripción

#### Ejecución:

#Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo. Potente lijadora excéntrica para **extracción externa**. Con 5 mm de carrera.

#### Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

### Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	82 dB(A)
Demanda de aire máxima	498 l/min
Peso	0,9 kg
Ø de plato lijador	150 mm
Carrera	5 mm
Tipo de aspiración	Externo
Vibraciones máximas según EN	3,9 m/s <sup>2</sup>

Velocidad de giro máxima	13000 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora excéntrica