

Garant**Soporte de torneado de apriete QT eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2025X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 91 mm

Calzo: 259031 19

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DWLNR/L 2025X08
--------------------	-----------------

Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259031 19
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tornillo para calzo	259025 1
Brida	259038 10
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	91 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción	259354
Calzo	259214
Brida de sujeción Tipo 10	259038 10
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Calzo Tipo 11	259031 11
Calzo	259218
	659906 500

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

Calzo Tipo 19	259031 19
Tornillo para calzo	259167