

Garant
CC. T 120404, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado