


**DNMG 150612, Clase: CA4515**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DNMG 150612 CA4515 Clase: CA4515  
 Rompevirutas: STD  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 360 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	K
Avance $f$	0,05 - 0,7 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	STD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 360 m/min

Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado