

**Garant****Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ventaja:**

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.** Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda. Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525M08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 42

**Descripción técnica**

Brida	259038 10
Tornillo para calzo	259025 4
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Calzo	259031 42
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño de placa	8 mm
Tamaño del mango	25 mm

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525M08
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Brida de sujeción Tipo 10	259038 10
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción	259354
Calzo	259581
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 42	259031 42
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500