


Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 58-030

Datos de pedido

Número de pedido	236930 58-030
GTIN	4047109179363
Clase de artículo	24T

Descripción
Idóneo para :

N.º 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 120608

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	58-030
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 120608
Clase	BK8425
Tipo	ST900
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		