

**Garant****Juego sin asiento Ø 9,75 – 101,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	237539
GTIN	4045197584205
Clase de artículo	29W

**Descripción****Ejecución:**

La herramienta de mandrinado de precisión ER plus se puede adaptar directamente a un portapinzas de sujeción ER40.

**Aplicación:**

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y soporte de plaquita.

Ampliable con adaptador y soporte de PCR hasta Ø 152,1 mm.

**Precisión de aproximación en Ø de 0,01 mm / por medio de nonio 0,002 mm.**

Barras de mandrinar con plaquita reversible ISO adecuada tipo **CC..0602**.

Soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo **CC..09T3**.

**Suministro:**

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 barra de mandrinar Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

n.º 237634 barra de mandrinar Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

n.º 237640 barra de mandrinar Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

n.º 237642 barra de mandrinar Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 soporte de plaquita: N.º 237645 para Ø 87,75 – 101,1 mm (con adaptador n.º 237534 hasta Ø 114,1 mm).

1 por cada plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (o utilizar CC..0602);

n.º 260058 tam. CU7010 (o utilizar CC..09T3).

**Pieza de repuesto:**

Para n.º 237630 – 237642: Tornillo para plaquita reversible n.º 219830.

Para n.º 237645; 237531; 237532: Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

**Recomendación:**

- **Plaquita n.º 265340, tamaño F (CBN) para materiales templados.**
- **Plaquita n.º 237695, tamaño HB7015 para taladros profundos y medidas excedentes reducidas (buen control de la viruta con fuerza de corte reducida).**

**Nota:**

¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte  $\pm 20^\circ$ !

---

**Descripción técnica**

Unión	ER40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo