

Lijadora excéntrica neumática, Tipo: R036CS1HL



Datos de pedido

Número de pedido	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Clase de artículo	03I

Descripción

Ejecución:

#Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo. Lijadora excéntrica de alto rendimiento con **autoextracción** para superficies limpias. Con 5 mm de carrera.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

Descripción técnica

Tipo de aspiración	Autoaspiración
Vibraciones máximas según EN	3,9 m/s ²
Demanda de aire máxima	498 l/min
Carrera	5 mm
Ø de plato lijador	150 mm
Peso	0,9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	82 dB(A)

Velocidad de giro máxima	13000 min ⁻¹
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora excéntrica