

**Corona perforadora KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC m7: 39mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236651 39
GTIN	4047109226913
Clase de artículo	24L

**Descripción****Ejecución:**

La punta de perforación guía la herramienta exactamente en el eje de la perforación, de modo que garantiza rectitud y máxima seguridad de proceso, estabilidad en profundidades de taladrado de hasta 9D.

Centrado en todas las superficies rectas posibles sin perforación piloto.

Corona de perforación sin tacos de guiado y su ajuste.

**Aplicación:**

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Con punta de centrado n.º 236659.

Con plaquitas de corte n.º 236520 – 236576.

**Nota:**

Otros tamaños disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Tornillo para cuerpo de base	239653 15IP
Tamaño de la punta de centrado	70
Tamaño cuerpo de base	33
Número de filos Z	2
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	39
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP	239653 15IP
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600