

**HOLEX®**
**CCMT 060204 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260212 HBX020
GTIN	4045197668578
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CCMT 060204 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro