

Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: MVJNR/L 2525X16

Plaquita de corte adecuada: VN.. 1604..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 46 mm

Longitud total L: 117,5 mm

Calzo: 259031 1

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Anchura de función L ₄	32 mm
Brida de sujeción	259038 3
Calzo	259031 1

Tornillo para brida de sujeción	259021 2
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	46 mm
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2525X16
Tornillo para calzo	259025 9
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	117,5 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción Tipo 3	259038 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 2	259021 2
Tornillo para calzo Tipo 9	259025 9
Calzo Tipo 1	259031 1