

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Clase de artículo	21U

Descripción
Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DSSNR/L 2525M12

Plaquita de corte adecuada: SN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 49 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 21

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 4
Tamaño de placa	12 mm
Brida	259038 8
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud de la cabeza L ₁	49 mm
Calzo	259031 21

Código ISO Soporte	DSSNR/L 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 21	259031 21
Calzo	259231
Brida de sujeción	259352
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción Tipo 8	259038 8
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4