

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 18-030****Datos de pedido**

Número de pedido	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	18-030
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	BK8425
Tipo	ST900
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		