


SNMG 120404, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 120404 CA6525 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MQ
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	MQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Clase	CA6525

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado