

**Garant****DC. T 11T308, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Clase de artículo	21G

## Descripción

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	AM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado