

**DCMT 070208, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 070208 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070208
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado