

**WNMG 080404 Wiper, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	WP
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado