

**DCMT 070204, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 070204 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado