

**DC. T 11T308, Clase: CA525****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T308 CA525 Clase: CA525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	CA525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado