

**DC. T 11T308, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T308 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: GK  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 140 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado