



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	260338 16/11
GTIN	
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	23 mm
Longitud de voladizo L_1	80 mm
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
Tornillo para plaquita	269022 3
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3