

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	E12M SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	15 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500