

**Barra de mandrinar de acero A.. SDUCL 93°, para plaquitas de corte reversibles DC., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	260339 16/11
GTIN	4960664579600
Clase de artículo	25U

Descripción**Ejecución:**

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	80 mm
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	23 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para plaquita reversible	269022 3
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/260339-16/11>