

Garant
Cortador doble HW, Unión: HW32

Datos de pedido

Número de pedido	237610 HW32
GTIN	4045197676726
Clase de artículo	20N

Descripción
Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..09T3..

Longitud útil L₁: 66 mm

Ø intervalo de husillo: 39,5 - 50,5 mm

Tornillo para plaquita: 219805

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC..09T3..
Tornillo para plaquita	219805
Longitud útil L ₁	66 mm
Ø intervalo de husillo	39,5 - 50,5 mm
Unión	HW32
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Cortador doble