

Garant**Cortador doble HW, Unión: HW40****Datos de pedido**

Número de pedido	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Clase de artículo	20N

Descripción**Ejecución:**

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..09T3..

Longitud útil L_1 : 75 mm

Ø intervalo de husillo: 49,5 - 66,5 mm

Tornillo para plaquita: 219805

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219805
Longitud útil L_1	75 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..09T3..
Ø intervalo de husillo	49,5 - 66,5 mm
Unión	HW40
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Cortador doble