

Garant
Cabezal de ajuste de precisión HW, Unión: HW25

Datos de pedido

Número de pedido	237600 HW25
GTIN	4045197675941
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:
Precisión de aproximación 0,002 mm en el Ø sobre el nonio.
Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Con asiento n.º 237651 – 237656.

Nota:

Soporte de plaquita 237604 4 para ampliación al intervalo de Ø de 37,9 a 47,1.

Descripción técnica

Unión	HW25
Longitud útil L ₁	56 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..0602..
Tornillo para plaquita	237606 Tam. 1
Ø intervalo de husillo	30,9 - 40,1 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

