



## Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, corto, Ø Dmín – Ø Dmáx: 139-215mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Clase de artículo	24F

### Descripción

#### Ejecución:

- Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
- Modo de construcción compacto de la herramienta.
- Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
- En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
- Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Con ajuste axial.

#### Nota:

**Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.**

Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.

#### Ejemplo de pedido:

1×n.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.

2×n.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.

10×n.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Refrigeración interior: sí

Longitud total  $L_{tot}$ : 125 mm

Ø del mango ABS®  $D_3$ : 100 mm

## Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_{\min.}-D_{\max.}$	139 - 215 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	125 mm
$\varnothing$ del mango ABS® $D_s$	100 mm
Ejecución	corto
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo