

**HOLEX®**
**WNMG 060408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252134 HBX130
GTIN	4045197665843
Clase de artículo	22D

**Descripción**

WNMG 060408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,05 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4,5 mm
Rompevirutas	MM
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro