

HOLEX®
WNMG 080408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 080408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro