

Garant
Cortador doble HW, Unión: HW80

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 237610 HW80 |
| GTIN | 4045197676764 |
| Clase de artículo | 20N |

Descripción
Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..1204..

Longitud útil L_1 : 140 mm

Ø intervalo de husillo: 114,5 - 153 mm

Tornillo para plaquita: 219864

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|----------------|
| Longitud útil L_1 | 140 mm |
| Tornillo para plaquita | 219864 |
| Plaquita de corte adecuada | CC..1204.. |
| Ø intervalo de husillo | 114,5 - 153 mm |
| Unión | HW80 |
| Refrigeración interior | sí |

Tipo de producto

Cortador doble