

HOLEX®
WNMG 080408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 080408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

 Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro