


WNMG 080404 Wiper, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080404 Wiper CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	WQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 3,8 mm
Clase	CA510

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado