

Garant
TNMG 160404, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado