

**HOLEX®**
**DCMT 11T304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260505 HBX130
GTIN	4045197670069
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T304 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro