



Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 65-80mm



Datos de pedido

Número de pedido	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Hoja de datos

Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	65 - 80 mm
Límite de error	0,005 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Profundidad de medición estándar	80 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975

Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 72 mm	484030 72
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 71 mm	484030 71
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 68 mm	484030 68
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 79 mm	484030 79
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 73 mm	484030 73
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 69 mm	484030 69
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 66 mm	484030 66
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 78 mm	484030 78
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 67 mm	484030 67
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 76 mm	484030 76
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 77 mm	484030 77
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 74 mm	484030 74