

Garant GRIDLINE

Estante extraíble con oiales 200 kg, 26×20G, Altura de montaje: 150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	998272 150
GTIN	4067263111627
Clase de artículo	91R

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 150 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con oiales en la parte delantera y trasera para fijar correas de amarre, por ejemplo. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno y oiales.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Altura de montaje	150 mm
Anchura útil en G	26
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Número de oiales	4

Cajones superficie útil en G	26×20
Profundidad útil en G	20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26×20G
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	500 mm
Tipo de producto	Estante extraíble