



Armario de carga de batería PRO CHARGE, Modelo: PRO1200



Datos de pedido

Número de pedido	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Clase de artículo	96G

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con cierre automático permanente mediante aparatos cierrpuertas con amortiguación por aceite, bloqueo de dos puntos.

- **Posibilidad de cierre con cilindro perfilado (apto para sistemas de cerradura) e indicación del estado de cierre (rojo/verde). Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**
- **Zócalo de transporte integrado para el transporte interno.**
- **Patas de ajuste integradas para la compensación de irregularidades del suelo.**
- **Protección contra incendios durante 90 minutos desde fuera hacia dentro (tipo 90 / homologación de tipo según EN 14470-1) y resistencia al fuego durante más de 90 minutos en caso de exposición al fuego desde dentro hacia fuera.**
- **Clavija de seguridad para la desconexión sencilla de la red eléctrica.**

Armario de carga de batería para la carga y el almacenamiento seguros de pilas de iones de litio. Apertura de las dos puertas del armario al mismo tiempo con solo una mano. Accesorio de ventilación para evitar la acumulación de calor durante la carga de la batería. Apertura de alivio de presión en el cabezal. Sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles instalado, incluyendo avisador de humo, sensor de temperatura, alarma visual y acústica y unidad de extinción de incendios; se dispara automáticamente en caso de incendio; con clavija para la conexión a la red eléctrica. Regleta de enchufes con carcasa metálica y 8 cajas de enchufe de

contacto protector para cada nivel del almacén, montada completamente en el interior del armario y lista para el uso.

Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Suministro:

Armario con 5 estantes de chapa perforada, incluyendo regletas de enchufes, 1 cubeta colectora de fondo de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016, puertas en azul de genciana RAL 5010, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de almacenamiento y carga para baterías por una persona autorizada. Recomendamos la instalación a nivel del suelo para facilitar la evacuación de los armarios de seguridad.

Descripción técnica

Anchura útil	1050 mm
Tensión nominal	230 V
Profundidad útil	522 mm
Altura útil	1647 mm
Carga máxima	600 kg
Volumen cubeta colectora de fondo	2,6 l
Medida interior de las entradas anchura	1120 mm
Medida interior de las entradas altura	90 mm
Número de estantes	5
Anchura	1193 mm
Altura	2224 mm
Profundidad	615 mm
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Peso	512 kg
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Resistencia al fuego	90 min

Tipo de producto

Armario de seguridad