

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Clase de artículo	25A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de dos lados con 4 aristas de corte. La ejecución convexa de las aristas de corte de la plaquita asegura la entrada suave de la arista de corte en el material.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx.}} = 1 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Tipo	INOX
Radio angular	1 mm
Código ISO plaquita de corte	LOGU 030310 ER-GM
Clase	PR1835
Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,2 - 1,9 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		